

**Garant****Gépi menetfúró, nitridált, MF: 14X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132880 14X1,5
GTIN	4045197074195
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Előny:**

**Száraz megmunkálás** szürkeöntvényenél – hűtő-kenőfolyadék nem szükséges. A nitridált felület miatt különösen kopásálló.

**Figyelem:**

4 éllel.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12,5 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	1,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	14 mm
Magfurat Ø	12,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Teljes hossz L	100 mm

Szár négyszög □	9 mm
Túrési osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	42 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M14×1,5
Bevonat	nitridált
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
GG	alkalmas	13 m/min	K
GGG	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		