

Garant**Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, MF: 8X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132870 8X1
GTIN	4045197074010
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Erős terelőél.**Vezetőmenet **kenőhornyokkal.**

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 7 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	8 mm
Menetemelkedés	1 mm
Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	7 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	4,9 mm

Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	24 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M8×1
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

