

HOLEX**Kúpos dörzsár 1:10, kisebb × nagyobb Ø: 3X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	161000 3X10
GTIN	4045197088802
Árucikk kategória	120

Leírás**Kivitel:**

Egyenes hornyú kézi dörzsár kúposan emelkedő éllel (10 mm hosszon 1 mm).

Felhasználás:

Kúpos vagy lépcsőzetesen előmunkált, megszakítás nélküli furatok dörzsárazásához. Hengeres furatokhoz nem alkalmas.

Műszaki leírás

Kis Ø D ₃	3 mm
Nagy Ø D ₂	10 mm
Szár négyszög □	6,3 mm
Teljes hossz L	100 mm
Élhossz L _c	70 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Kúparány	1:10
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		