

**Gépi menetfúró HSS-E Form B, bevonat nélkül, MF: 12X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132840 12X1
GTIN	4045197073693
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.**

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 11 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	11 mm
Menet Ø	12 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	1 mm
Szár Ø D _s	9 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	7 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H

Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	36 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M12×1
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		