



Sűrített levegős kisméretű sarokcsiszoló, Típus: 52294



Rendelési adatok

Rendelés száma	079325 52294
GTIN	616026522947
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Kisméretű sarokcsiszoló erős sűrített levegős motorral 20000 1/perc maximális fordulatszámmal. **Szorítópatron Ø 6 mm.** Felhasználható sarokcsiszolóként, vagy az 554090 sz. csiszolótárcsával. 7°-os szögben elhelyezkedő fej, meghajtás nélkül.

Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

Figyelem:

A 3M Roloc® Ø 55 / 75 mm kisméretű csiszolórendszert az 554005 cikkszámától találja.

Műszaki leírás

Maximális tárcsa Ø	75 mm
Maximum levegőigény	1050 l/min
Maximális fordulatszám	20000 min ⁻¹
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Működési zajkibocsátás	79 dB(A)

Max. vibráció EN szerint	1,3 m/s ²
Súly	1 kg
Leadott teljesítmény	522 W
Maximális tárcsa Ø	50 mm
Gyártó jelölése	52294
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

Csiszolótárcsa984F Szemcsézet 60	554006 60
Combidisc® csiszolótárcsa(SiC) Szemcsézet 120	554024 120
Csiszolótárcsa984F Szemcsézet 36	554006 36
Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 280	554008 280
Csiszolótárcsa(ZA) Szemcsézet 120	554018 120
Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 180	554008 180
Combidisc® csiszolótárcsaGyémánt Szemcsézet 220	554033 220
Csiszolótárcsa(CER) Szemcsézet 80	554012 80
Csiszolótárcsa984F Szemcsézet 36	554005 36
Csiszolótárcsa(ZA) Szemcsézet 120	554019 120
Combidisc® csiszolótárcsa(SiC) Szemcsézet 120	554023 120
Csiszolótárcsa984F Szemcsézet 80	554005 80
Csiszolótárcsa(ZA) Szemcsézet 50	554018 50
Csiszolótárcsa787C Szemcsézet 36	554016 36
Csiszolótárcsa984F Szemcsézet 80	554006 80
Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 280	554009 280
Csiszolótárcsa787C Szemcsézet 80	554014 80
Csiszolótárcsa787C Szemcsézet 60	554016 60

Combidisc® csiszolótarcsa(SiC) Szemcsézet 80	554023 80
Csiszolótárca237AA Szemcsézet 400	554009 400
Csiszolótárca237AA Szemcsézet 600	554008 600
Csiszolótárca(ZA) Szemcsézet 60	554018 60
Csiszolótárca(CER) Szemcsézet 60	554013 60
Csiszolótárca(ZA) Szemcsézet 36	554018 36
Csiszolótárca(ZA) Szemcsézet 80	554018 80
Combidisc® csiszolótarcsa(SiC) Szemcsézet 60	554024 60
Csiszolótárca(ZA) Szemcsézet 60	554019 60
Csiszolótárca(ZA) Szemcsézet 80	554019 80
Csiszolótárca787C Szemcsézet 120	554016 120
Combidisc® csiszolótarcsa(SiC) Szemcsézet 60	554023 60
Csiszolótárca237AA Szemcsézet 600	554009 600
Csiszolótárca(CER) Szemcsézet 36	554013 36
Combidisc® csiszolótarcsaGyémánt Szemcsézet 60	554033 60
Combidisc® csiszolótarcsa(SiC) Szemcsézet 36	554023 36
Csiszolótárca(ZA) Szemcsézet 36	554019 36
Csiszolótárca237AA Szemcsézet 120	554009 120
Combidisc® csiszolótarcsa(SiC) Szemcsézet 80	554024 80
Csiszolótárca787C Szemcsézet 80	554016 80
Csiszolótárca984F Szemcsézet 60	554005 60
Csiszolótárca787C Szemcsézet 36	554014 36
Csiszolótárca(CER) Szemcsézet 120	554013 120
Csiszolótárca237AA Szemcsézet 120	554008 120
Combidisc® csiszolótarcsaGyémánt Szemcsézet 120	554033 120
Combidisc® csiszolótarcsa(SiC) Szemcsézet 36	554024 36
Csiszolótárca(CER) Szemcsézet 60	554012 60
Csiszolótárca787C Szemcsézet 60	554014 60
Csiszolótárca(CER) Szemcsézet 80	554013 80

Csiszolótárcsa(CER) Szemcsézet 36	554012 36
Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 180	554009 180
Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 400	554008 400
Csiszolótárcsa(CER) Szemcsézet 120	554012 120
Csiszolótárcsa(ZA) Szemcsézet 50	554019 50
Csiszolótárcsa787C Szemcsézet 120	554014 120