

**HOLEX****Kézi szegecsfurat dörzsár 1:50, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	161200 6
GTIN	4045197088925
Árucikk kategória	120

**Leírás****Kivitel:**

Kúposan emelkedő élek (50 mm hosszon 1 mm).

1,2 – 2,5 méret – **Egyenes hornyú. Form A.**

3 – 25 méret – **Spirálhornyú. Form B.**

**Felhasználás:**

Kúpos furatok kézi dörzsárazásához ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978) szerinti kúposzegek számára.

**Ajánlás:**

A kiindulási furathoz használjon 116310 cikkszámú kúpos csapszegfurat fúrót.

**Műszaki leírás**

Kis Ø D <sub>3</sub>	5,9 mm
Névleges Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Nagy Ø D <sub>2</sub>	8 mm
Szár négyszög □	6,3 mm
Teljes hossz L	135 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	105 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 9
Kúparány	1:50

belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		