

Garant**APHT 060204 FR, PKD, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215634 ALU
GTIN	4062406358105
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

PKD maró váltólapka egy éllel.

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm. **$a_{p\max} = 2,5$ mm.**

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás f_z / fog: 0,1 mm**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f_z / fog	0,1 mm
Sorozat	Softcut®
Típus	ALU
Váltólapka ISO kód	APHT 060204 FR
Minőség	PKD

Szerszámanyag	PKD
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	1500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	1000 m/min	N
CuZn	alkalmas	800 m/min	N
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		