

**Garant****RDHX 1003 MOTN, CBN925, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212248 HART
GTIN	4062406358624
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.**

Bevonattal a kopás látható felismeréséhez.

**Figyelem:**

3,0 Nm meghúzási értékkel szerelje fel.

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.Előtolás  $f_z$  / fog: 0,16 mm

Váltólapka ISO kód: RDHX 1003 MOTN

Típus: HART

**Műszaki leírás**

Típus	HART
Váltólapka ISO kód	RDHX 1003 MOTN
Szerszámanyag	CBN
Minőség	CBN925
Előtolás $f_z$ / fog	0,16 mm

Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas	350 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	300 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	300 m/min	H
GG(G)	alkalmas	500 m/min	K
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		