

Garant**RDHX 0702 MOTN, CBN925, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212218 HART
GTIN	4062406358617
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.**

Bevonattal a kopás látható felismeréséhez.

Figyelem:

0,9 Nm meghúzási értékkel szerelje fel.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.Előtolás f_z / fog: 0,13 mm

Váltólapka ISO kód: RDHX 0702 MOTN

Típus: HART

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	RDHX 0702 MOTN
Szerszámanyag	CBN
Típus	HART
Minőség	CBN925
Előtolás f_z / fog	0,13 mm

Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas	350 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	300 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	300 m/min	H
GG(G)	alkalmas	500 m/min	K
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		