

**Garant****NC dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 15,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162951 15,5
GTIN	4045197366290
Árucikk kategória	110

**Leírás****Kivitel:**

**Dörzsárak kézre köszörülve amegadott illesztéshez.**

**Figyelem:**

**H7 illesztéshez** lásd a 162900 és 163000 számot.

Dörzsárakhoz 1/100-os méretekből lásd a 162902 számot.

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	15,5 mm
Szártűrés	h6
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	123 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm/ford,
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Teljes hossz L	170 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	52 mm
Ø tartomány	15,01 - 15,5 mm
Vágóélek száma Z	8
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az Ø-nél	0,2 - 0,3 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány

belső hűtés	nem
Szár	DIN 1835 A, h6
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	alkalmas	20 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	7 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	5 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	5 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	5 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		