

Garant**NC dörzsár extra hosszú H7, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162961 3
GTIN	4045197364029
Árucikk kategória	110

Leírás**Kivitel:**

Hosszú éllel és balspirállal. **Dörzsárak készre köszörülve H7 illesztéshez.**

Felhasználás:

Kifejezetten mélyen fekvő furatokhoz. Zsákfuratokhoz is alkalmas.

Műszaki leírás

Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,1 mm/ford,
Szártűrés	h6
Névleges Ø D _c	3 mm
Kinyúlási hossz L ₁	69 mm
Szár Ø D _s	3 mm
Teljes hossz L	90 mm
Élhossz L _c	15 mm
Vágóélek száma Z	6
Tűrés	H7
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az Ø-nél	0,1 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
belső hűtés	nem

Szár	DIN 1835 A, h6
Felhasználás furattípusnál	Zsák- és átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	alkalmas	20 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	7 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	5 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	5 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		