

**Garant****NC dörzsár extra hosszú H7, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162961 4
GTIN	4045197364036
Árucikk kategória	110

**Leírás****Kivitel:**

Hosszú éllel és balspirállal. **Dörzsárak készre köszörülve H7 illesztéshez.**

**Felhasználás:**

Kifejezetten mélyen fekvő furatokhoz. Zsákfuratokhoz is alkalmas.

**Műszaki leírás**

Szártűrés	h6
Kinyúlási hossz $L_1$	79 mm
Névleges Ø $D_c$	4 mm
Előtolás f acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/ford,
Szár Ø $D_s$	4 mm
Teljes hossz L	105 mm
Élhossz $L_c$	19 mm
Vágóélek száma Z	6
Tűrés	H7
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az Ø-nél	0,1 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
belső hűtés	nem

Szár	DIN 1835 A, h6
Felhasználás furattípusnál	Zsák- és átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	alkalmas	20 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	7 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	5 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	5 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	5 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		