

**Gépi menetfúró HSS-E Form B, bevonat nélkül, MF: 24X1,5****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 132840 24X1,5 |
| GTIN              | 4045197073778 |
| Árucikk kategória | 12H           |

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.**

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 22,5 mm

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Menetemelkedés        | 1,5 mm   |
| Vágóélek száma Z      | 4        |
| Magfurat Ø            | 22,5 mm  |
| Menet Ø               | 24 mm    |
| Forgácshornyok száma  | 4        |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 18 mm    |
| Teljes hossz L        | 140 mm   |
| Szár négyszög □       | 14,5 mm  |
| Tűrési osztály        | ISO 2 6H |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Szabvány                   | DIN 374                                   |
| Menetmélység               | 72 mm                                     |
| Menetfajta                 | MF  |
| Menetméret                 | M24×1,5                                   |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | Nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas | 13 m/min       | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| Olaj                         | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum             | feltételesen alkalmas |                |         |