

Garant**NC dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 2,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162951 2,5
GTIN	4045197366030
Árucikk kategória	110

Leírás**Kivitel:**

Dörzsárak készre köszörülve amegadott illesztéshez.

Figyelem:

H7 illesztéshez lásd a 162900 és 163000 számot.

Dörzsárakhoz 1/100-os méretekből lásd a 162902 számot.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	26 mm
Szártűrés	h6
Névleges Ø D_c	2,5 mm
Előtolás f acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/ford,
Szár Ø D_s	3 mm
Teljes hossz L	57 mm
Élhossz L_c	14 mm
Ø tartomány	2,37 - 2,65 mm
Vágóélek száma Z	4
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az Ø-nél	0,05 - 0,1 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány

belső hűtés	nem
Szár	DIN 1835 A, h6
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	alkalmas	20 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	7 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	5 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	5 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		