

Garant**Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, MF: 4X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132870 4X0,5
GTIN	4045197073976
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Erős terelőél.**Vezetőmenet **kenőhornyokkal.**

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 3,5 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	3,5 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Menet Ø	4 mm
Szár Ø D _s	2,8 mm
Teljes hossz L	63 mm
Szár négyszög □	2,1 mm

Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	12 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M4x0,5
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

