



Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: 48325



Rendelési adatok

Rendelés száma	079443 48325
GTIN	616026483255
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Dynabrade – sűrített levegős egyenes csiszoló. Sokoldalúan felhasználható, egyenletes járású egyenes csiszoló robusztus és ergonomikus felépítéssel és puha markolattal. **Áttétel nélküli, kompakt** 300 Wattos egyenes csiszoló **25000 1/perc** maximális fordulatszámmal. Fordulatszám felügyelet a terhelés alatt is állandó fordulatszám érdekében. Az eléköttött szűrő meghosszabbítja a szerszám élettartamát.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Műszaki leírás

Súly	0,41 kg
Maximális fordulatszám	25000 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Hossz	202 mm
Maximum levegőigény	648 l/min
Működési zajkibocsátás	79 dB(A)
Szorítópatron Ø	6 mm

Leadott teljesítmény	298 W
Gyártó jelölése	48325
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

Tartozék

Szorítópatron Típus 01497	079449 01497
---------------------------	--------------