


Garant**Lágy rátétpofa, Típus: 80A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	363034 80A
GTIN	4062406358723
Árucikk kategória	310

Leírás**Felhasználás:**

Egyedi kontúrok elhelyezéséhez és érzékeny alkatrészek megmunkálásához.

Figyelem:

A pofa gyorscserehez fecskefarok vezető áll rendelkezésre. S kivitel acélból és A alumíniumból. Fűrészelt tömör anyag, csak az alsó oldalt munkálja meg. A 363034 80A terméket csak max. 12,5 Nm-rel fogja be (12,5 Nm = 0,5 t). A 363034 120A terméket csak max. 34 Nm-rel fogja be (34 Nm = 1 t). A 363034 160A terméket csak max. 82,5 Nm-rel fogja be (82,5 Nm = 2 t).

Műszaki leírás

Pofamagasság h	24 mm
Hozzávaló színekód	Xtric 50
Anyag	EN AW-7075
Pofahossz l	40 mm
Pofaszélesség b	80 mm
Termék fajtája	Satupofák

