

Garant**NC dörzsár extra hosszú H7, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162971 5
GTIN	4045197364142
Árucikk kategória	110

Leírás**Kivitel:**

Hosszú éllel és balspirállal. **Dörzsárak készre köszörülve H7 túsítéshez.**

Felhasználás:

Kifejezetten mélyen fekvő furatokhoz. Zsákfuratokhoz is alkalmas.

Műszaki leírás

Szártúsítás	h6
Kinyúlási hossz L_1	174 mm
Névleges Ø D_c	5 mm
Előtolás f acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/ford,
Szár Ø D_s	5 mm
Teljes hossz L	200 mm
Élhossz L_c	23 mm
Vágóélek száma Z	6
Túsítés	H7
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az Ø-nél	0,1 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
belső hűtés	nem

Szár	DIN 1835 A, h6
Felhasználás furattípusnál	Zsák- és átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	alkalmas	20 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	7 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	5 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	5 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		