



Sűrített levegős sarokcsiszoló, Típus: G2588-180



Rendelési adatok

Rendelés száma	079312 G2588-180
GTIN	7322590042783
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű sarokcsiszoló, melynek fordulatszáma terhelés alatt is alig csökken. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást. Sarokcsiszoló 1700 Watt leadott teljesítménnyel, kemény felhasználáshoz és állandóan nagy leválasztási teljesítményhez méretezve. Ergonomikus kezelés. **M14 befogó**.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	G2588-180-M14
Max. vibráció EN szerint	7,1 m/s ²
Működési zajkibocsátás	90 dB(A)
Maximális tárcsa Ø	180 mm
Súly	2,4 kg

Leadott teljesítmény	1700 W
Maximális fordulatszám	8500 min ⁻¹
Maximum levegőigény	2160 l/min
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	16 mm
Sűrített levegő csatlakozó	1/2 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Sarokcsiszoló