

**Re-Bo****Fém-körfűrész tárcsa finom, bevonat nélkül, Øxvastagság: 63X0,3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	175000 63X0,3
GTIN	4045197242808
Árucikk kategória	17A

## Leírás

### Kivitel:

Minden tárcsa az oldalfelületen aláköszörülve. Az összes 200 mm Ø feletti méreten és a nagyon vékony tárcsákon a nagyobb stabilitás céljából megvastagított felfogó agyat képeztek ki. Pontosság, fogalak és oldalsó aláköszörülés a DIN 1840 szerint.

**DIN 1837 A finomfogazású A alakú** hegyes foggal. Egyenes fogak viszonylag kis forgácsterekkel.

### Felhasználás:

Vékonyfalú munkadarabokhoz és kis vágásmélységekhez.

### Figyelem:

A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalsó ütési eltéréseknél a tárcsa jellemzői akár 50 %-kal kedvezőbbek.

## Műszaki leírás

Ø	63 mm
Vastagság	0,3 mm
Furat Ø	16 mm

Fogak száma Z	128
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 1837
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Körfűrész lap

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	37 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	11 m/min	M
GG(G)	alkalmas	27 m/min	K
CuZn	alkalmas	400 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		