



Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: 52669



Rendelési adatok

Rendelés száma	079443 52669
GTIN	616026526693
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Dynabrade – sűrített levegős egyenes csiszoló. Sokoldalúan felhasználható, egyenletes járású egyenes csiszoló robusztus és ergonomikus felépítéssel és puha markolattal. **Áttétel nélküli, nagy teljesítményű** 750 Wattos egyenes csiszoló **20000 1/perc** maximális fordulatszámmal. **Szabadalmaztatott fordulatszám felügyelet** a terhelés alatt is állandó fordulatszám érdekében.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Műszaki leírás

Szorítópatron Ø	6 mm
Hossz	221 mm
Gyártó jelölése	52669
Maximális fordulatszám	20000 min ⁻¹
Maximum levegőigény	1254 l/min
Leadott teljesítmény	744 W
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²

Működési zajkibocsátás	79 dB(A)
Súly	1 kg
Sűrített levegő csatlakozó	3/8 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

Tartozék

Szorítópatron Típus 50016	079449 50016
---------------------------	--------------