


**Garant****5 tengelyes gépsatu Xpent, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361100 1
GTIN	4045197809209
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.**
- **Rugalmas, moduláris befogórendszer.**
- **Minden működő felület edzett és köszörült.**
- **Szorítóerő max. 40 kN 90 Nm nyomatéknál.**
- **Mindkét befogó modul egyedileg pozícionálható az alapsínre.**
- **Változtatható befogási és állítási tartomány.**
- **Ismétlési pontosság < 0,01 mm.**
- **Inkluzív 18M16 furatok 200mm-es raszterméretű nullponti befogórendszerhez.**

**Felhasználás:**

Tökéletes a tényleges 5 oldalas megmunkáláshoz.

A különböző pofákkal mind hagyományos, sima felületű befogás, mind nyersdarab befogás lehetséges.

**Tartalom:**

Alapsín, orsó, orsó hosszabbító, hajtókar / hatszög csavarhúzó (az 1S típusnál), fix befogó modul, mobil befogó modul.

**Opcionális tartozék:**

Befogó modulok 361105 – 361110 sz., középső pofa 361111 sz., alapsín 361115 sz., orsó 361119 sz., orsó hosszabbítók 361120 sz., szorítókörmök 361165 sz., nyomatékkulcs 656050 sz. 120 méret, rátűzőkulcs 643329 sz., munkadarab ütköző 360094 sz., rátétpofák 361123 – 361138 sz.

**Figyelem:**

**A hozzávaló rátétpofák 361123 – 361137 sz. és előtétpofák 361140 – 361151 sz. nem képezik a tartozékok részét. S4-es befogási helyzet esetén egy további 361120 sz. orsó**

**hosszabbító szükséges. A szerszám tökéletes kenéséhez a 083592 PLUS sz. univerzális kenőzsírt ajánljuk.**

## Műszaki leírás

Max. szorítóerő	40 kN
Magasság h	45 mm
Befogási tartomány S4	286 - 386 mm
Befogási tartomány S2	104 - 208 mm
Alaptest magassága c	165,5 mm
C <sub>1</sub>	117,5 mm
Horonyszélesség n H7	20 mm
Szélesség B	125 mm
Befogási tartomány S1	6 - 108 mm
Súly	36 kg
Hossz L	454 mm
Maximális nyomaték	90 Nm
Befogási tartomány S3	186 - 290 mm
Kulcsnyílás méret	5 mm
Kulcsnyílás méret	10 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Xpent1-2
Sorozat	Xpent
Nagy orsó hosszabbító	100
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Adapterlap Típushoz 450	361170 450
Rátétpofa felfekvő lapokhoz Típushoz 125	361131 125

Előtétpofa, lágy 20/20 Típushoz 80	361147 80
Előtétpofa, szorító 5/5 Típushoz 100	361141 100
Adapterlap Típushoz 550	361170 550
Felső pofaönbeálló Típushoz 125	361127 125
Alappofa Típushoz 125	361132 125
Fogóbetét Típus 1	361160 1
Előtétpofa, szorító 3/5 Típushoz 100	361142 100
Fogóbetét Típus 2	361160 2
Fogóbetét Típus 5	361160 5
Lágy rátétpofa Típushoz 125	361130 125
Előtétpofa, lágy 12/20 Típushoz 100	361146 100
Hajtókar Típus 10	361167 10
Rátétpofa, szorító, egy darabos Típushoz 125	361123 125
Előtétpofa, sima, prizmás pofához Típushoz 80	361149 80
Előtétpofa, sima 3/5 Típushoz 125	361143 125
Előtétpofa, szorító 3/5 Típushoz 125	361142 125
Előtétpofa, sima, prizmás pofához Típushoz 100	361149 100
Kombi előtétpofa, szorító / sima 3/3 Típushoz 100	361145 100
Alapsín Típus 450	361115 450
Orsó hosszabbító Típus 100 mm	361120 100
Rátétpofa, standard Típushoz 125	361125 125
Előtétpofa, sima, prizmás pofához Típushoz 125	361149 125
Előtétpofa, sima 3/5 Típushoz 80	361143 80
Előtétpofa, sima 3/5bevonattal Típushoz 80	361144 80
Szorítóköröm Típus CS1	361165 CS1
Lágy rátétpofa Típushoz 80	361130 80
Szorító rátétpofafix Típushoz 125	361128 125
Rátétpofa, standard Típushoz 80C	361125 80C
Fogóbetét Típus 3	361160 3

Kombi előtétpofa, szorító / sima 3/3 Típushoz 80	361145 80
Szorító rátétpofaönbeálló Típushoz 125	361129 125
Előtétpofa, prizmás Típushoz 125	361148 125
Alapsín Típus 550	361115 550
Alapsín Típus 850	361115 850
Előtétpofa, szorító 3/3 Típushoz 125	361140 125
Fogóbetét Típus 6	361160 6
Előtétpofa, szorító 3/3 Típushoz 80	361140 80
Előtétpofa, sima 3/5bevonattal Típushoz 100	361144 100
Előtétpofa, sima 3/5bevonattal Típushoz 125	361144 125
Előtétpofa, sima 3/5 Típushoz 100	361143 100
Előtétpofa, szorító 3/3 Típushoz 100	361140 100
Alapsín Típus 1050	361115 1050
Befogó modul mobil Típushoz 1	361110 1
Előtétpofa, lágy 20/20 Típushoz 100	361147 100
Befogó modul fix Típushoz 2	361105 2
Előtétpofa, lágy 12/20 Típushoz 125	361146 125
Orsó hosszabbító Típus 400 mm	361120 400
Előtétpofa, szorító 5/5 Típushoz 125	361141 125
Kombi előtétpofa, szorító / sima 3/3 Típushoz 125	361145 125
Befogó modul mobil Típushoz 2	361110 2
Előtétpofa, szorító 3/5 Típushoz 80	361142 80
Előtétpofa, szorító 5/5 Típushoz 80	361141 80
Orsó hosszabbító Típus 200 mm	361120 200
Rátétpofa elforgatott befogó modulokhozfix Típushoz 125	361126 125
Alapsín Típus 650	361115 650
Előtétpofa, prizmás Típushoz 80	361148 80
Előtétpofa, prizmás Típushoz 100	361148 100
Rátétpofa, standard Típushoz 100C	361125 100C

Előtétpofa, lágy 12/20 Típushoz 80	361146 80
Fogóbetét Típus 4	361160 4
Befogó modul fix Típushoz 1	361105 1
Előtétpofa, lágy 20/20 Típushoz 125	361147 125