


Garant**Alapsín, Típus: 550****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361115 550
GTIN	4045197809278
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Teljesen edzett és köszörült. Léerezett skálázás a befogó modulok előpozícionálásához. Oldalsó horony a befogókörmökhez és keresztornyok a gépasztalon való beigazításhoz.

Az 5 tengelyes befogó moduláris összetételű. A fő alkotóelemek a 361105 – 361110 sz. befogó modulok, a 361115 sz. alapsínek, a 361119 sz. orsó, a 361120 sz. orsó hosszabbítók és a 361123 – 361137 sz. rátétpofák. GARANT ZeroClamp furatok szabvány szerint létrehozva. 200 mm-es raszterméret.

Alkalmazható:

Befogó modulok 361105 – 361110 sz.

Opcionális tartozék:

Szorítókörmök 361165 sz., adapterlap GARANT ZeroClamp-hoz 361170 sz., befogócsap 360025 sz. 18M16 méret és 18M16/138 méret.

Figyelem:

A hozzávaló horonycsapokat a 375365 sz. alatt találja.

A 650 mérettől a GARANT ZeroClamp furatok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Hossz L	554 mm
Magasság H	48 mm
Súly	21 kg
Szélesség B	125 mm
ZC furatok száma	3

Hozzávaló színekód	Xpent1-2
Sorozat	Xpent
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Termék fajtája	Beigazító segédeszköz

Tartozék

Lépcsős horonycsap, köszörült A gép horonymérete b1 22 mm	375365 22
Lépcsős horonycsap, köszörült A gép horonymérete b1 12 mm	375365 12
Lépcsős horonycsap, köszörült A gép horonymérete b1 16 mm	375365 16
Lépcsős horonycsap, köszörült A gép horonymérete b1 28 mm	375365 28
Lépcsős horonycsap, köszörült A gép horonymérete b1 14 mm	375365 14
Adapterlap Típushoz 550	361170 550
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16	360025 18M16
Szorítókörmő Típus CS0	361165 CS0
Lépcsős horonycsap, köszörült A gép horonymérete b1 18 mm	375365 18
Lépcsős horonycsap, köszörült A gép horonymérete b1 10 mm	375365 10
Szorítókörmő Típus CS1	361165 CS1
Lépcsős horonycsap, köszörült A gép horonymérete b1 24 mm	375365 24
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16/138	360025 18M16/138