

**Garant****Orsó, Típus: TR16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361119 TR16
GTIN	4045197809315
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

Trapézorsó az optimális erőátvitelhez.

Az 5 tengelyes befogó moduláris összetételű. A fő alkotóelemek a 361105 – 361110 sz. befogó modulok, a 361115 sz. alapsínek, a 361119 sz. orsó, a 361120 sz. orsó hosszabbítók és a 361123 – 361137 sz. rátétpofák.

**Felhasználás:**

TR14 és TR16 **külső befogáshoz**, TR14I és TR16I **belső befogáshoz**.

**Alkalmazható:**

Befogó modulok 361105 – 361110 sz.

**Opcionális tartozék:**

Orsóhosszabbítók 361120 sz., nyomatékkulcs 656050 120 sz. 6-szög rátűzőkulcs 643329 sz. 10.

**Figyelem:**

Pótalkatrészek a 361176, 361177 és 361178 sz. orsókhöz.

**Műszaki leírás**

SW <sub>2</sub>	30
Hossz L	229,6 mm
SW <sub>1</sub>	10
Külső Ø D	40 mm
Hozzávaló színekód	Xpent1-2
Sorozat	Xpent

Termék fajtája

Orsó

**Tartozék**

Xpent anya Típus 1

361177 1

Xpent orsórögzítő Típus 1

361176 1

Xpent orsóanya, kompletten gyűrűvel Típus 1

361178 1