

Garant**Szorító rátétpofa fix, Típushoz: 125****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 361128 125 |
| GTIN | 4045197809391 |
| Árucikk kategória | 310 |

Leírás**Felhasználás:**

A 361160 7 és 361238 – 361250 sz. lépcsős előtétek befogására. Nem párhuzamos felületek kiegyenlítésére szolgál. A szorítókörmök a furatokba csavarozhatóak a különböző geometriák biztos befogása érdekében.

Alkalmazható:

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105 – 361110 sz.

Tartalom:

Rögzítőcsavarokkal.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|-----------|
| Pofaszélesség b | 125 mm |
| Magasság h ₁ | 40 mm |
| Hozzávaló színekód | Xpent1-2 |
| Pofamagasság h | 40 mm |
| Pofahossz l | 78,5 mm |
| Hossz l ₁ | 40 mm |
| Termék fajtája | Satupofák |

