

**Garant****GARANT Softcut® HSI életörő maró 45°, furattal, Ø D: 53,9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214851 53,9
GTIN	4062406359706
Árucikk kategória	210

**Leírás****Felhasználás:**

Alkalmas előre- és fordított életöréshez.

**Alkalmazható:**

Váltólapka SO.T1205.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 15IP méretű** pengével használja.

**Műszaki leírás**

Sorozat	Softcut®
Elérhető leélezési hossz l	22 mm
Legkisebb Ø D	53,9 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	3
Hozzávaló váltólapka	SO.T 120504 PDER
Felfogó furat Ø	27 mm

Teljes hossz $L_{ges}$	65 mm
Váltólapka csavar készlet	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Legnagyobb $\varnothing D_1$	85 mm
Elérhető leélezési magasság h	15 mm
Váltólapkák száma	9
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219833
--------------------------------------	--------