

Garant**Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, G: G3/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133325 G3/8
GTIN	4045197301543
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Erős terelőél.** Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal.**Előny:****Különösen stabil, optimális önmegvezetés és a visszafutásnál nincs forgácsleválasztás.****Felhasználás:****Hengeres Whitworth csőmenethez,** DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS E

Menet / coll: 19

Menet Ø: 16,66 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 15,25 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	15,25 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,337 mm
Menet Ø	16,66 mm
Menet / coll	19
Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E

Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menetmélység	49,98 mm
Menetméret	G3/8
Bevonat	gőzölt
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

