

**Garant****GARANT Softcut® élettörő maró MTC, furattal,  $\gamma$  szög: 75fok****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215540 75
GTIN	4045197809728
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus feltűzhető élettörő maró. Több oldalon zárt váltólapka fészkek a vágóélek stabilizálásához és a vertikális és radiális erők felvételéhez.

**Felhasználás:**

Nagy leélezési szélességhez az acélgyártás területén. Kitűnően alkalmas nagyoló és félnagyoló felhasználáshoz.

**Figyelem:**

Lépcső nélküli felületek a 215321– 215398 sz. váltólapkákkal érhetőek el.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Elérhető leélezési hossz l	29,5 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Teljes hossz $L_{ges}$	60 mm
Elérhető leélezési szélesség b	7,6 mm
Elérhető leélezési magasság h	28,5 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.T 1335..

Effektív élek száma $Z_{\text{eff}}$	3
$\gamma$ szög	75 fok
Felfogó furat $\emptyset$	16 mm
Legnagyobb $\emptyset D_1$	35 mm
Legkisebb $\emptyset D$	19 mm
Sorozat	Softcut®
Fogankénti előtolás $h_{\text{max}}$ -nál	0,11 mm
Váltólapkák száma	9
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2