

**Garant****Gépi dörzsár H7, TiN, Névleges Ø DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	163500 8
GTIN	4045197251398
Árucikk kategória	110

**Leírás****Kivitel:**

Hosszú éllel és balspirállal. Páros fogszám és egyenlőtlen fogosztás.

**Felhasználás:**

Átmenőfuratok dörzsárazásához, mivel a forgácsot vágásirányba tolja.

**Műszaki leírás**

Szártűrés	h9
Névleges Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ford,
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	77 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Teljes hossz L	117 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	33 mm
Vágóélek száma Z	6
Tűrés	H7
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az Ø-nél	0,1 - 0,2 mm
Bevonat	TiN
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 212 B

belső hűtés	nem
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	9 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	7 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	5 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	7 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	7 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	18 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		