



LED-EX akkus munkalámpa, Típus: NOVA-EXR



Rendelési adatok

Rendelés száma	081462 NOVA-EXR
GTIN	5708997356180
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett munkalámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva. Rendkívül világos megvilágítás és nagyon hosszú élettartam. Erős és robusztus LED-EX akkus munkalámpa.

Funkció:

IP65: Víz sugar ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Szabvány:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Tartalom:

Töltőkábel 5 m.

Műszaki leírás

A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor kapacitás	3,35 Ah
Energiaellátás	Akkus

Készülék tulajdonságai	Alkalmas robbanásvédett területekhez
Akkumulátor-feszültség	21,6 V
Világítási időtartam 2. fokozat	4 óra
Fényáram 2 fokozat	4000 lm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly	3900 g
Égő	LED modul
Színhőmérséklet	6000 K
IP védettségi osztály	IP 65
Égő, cserélhető	nem
CRI érték	80
ATEX zóna	21. zóna
ATEX zóna	1. zóna
Teljes szélesség	261 mm
Világítási idő	2 óra
Teljes magasság	130 mm
Teljes hossz	270 mm
Fényáram	2000 lm
Gyártó jelölése	NOVA EX R
Termék fajtája	Munkalámpa