

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 5/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133350 5/16-18
GTIN	4045197074669
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 18

Menet Ø: 7,94 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D_s: 8 mm

Szár négyszög □: 6,2 mm

Magfurat Ø: 6,6 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	6,6 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Menet Ø	7,94 mm
Menet / coll	18
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371

Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Menetmélység	23,79 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	5/16-18 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Túrési osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		