



Sűrített levegős ütvecsavarozók, Típus: 0611



Rendelési adatok

Rendelés száma	079204 0611
GTIN	015451722432
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Ütvecsavarozó a legkeményebb felhasználáshoz és legnagyobb nyomatékokhoz. **Különösen robusztus 2 kalapácsos ütőmű** (Twin Lobe) a leghosszabb élettartam érdekében nehéz felhasználás mellett. A csavarozási folyamat lassan indul és minden ütéssel gyorsul. **Minden csavarozáshoz használható.** Egyszerű 3 részes felépítés a **minimális karbantartási igény** érdekében.

Műszaki leírás

Maximum levegőigény	1920 l/min
Max. vibráció EN szerint	18 m/s ²
Szerszámbefogó mérete	1 coll
Működési zajkibocsátás	99 dB(A)
Hossz	360 mm
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	13 mm
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M36
Szerszámbefogó meghajtási profil	Négyszög
Gyártó jelölése	0611
Maximális fordulatszám	3500 min ⁻¹

Súly	10,4 kg
Nyomatéktartomány	1220 - 2440 Nm
Sűrített levegő csatlakozó	1/2 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Csavarozó