

Re-Bo**Fém-körfűrész tárcsa finom, bevonat nélkül, Øxvastagság: 200X1,2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	175000 200X1,2
GTIN	4045197243416
Árucikk kategória	17A

Leírás

Kivitel:

Minden tárcsa az oldalfelületen aláköszörülve. Az összes 200 mm Ø feletti méreten és a nagyon vékony tárcsákon a nagyobb stabilitás céljából megvastagított felfogó agyat képeztek ki. Pontosság, fogalak és oldalsó aláköszörülés a DIN 1840 szerint.

DIN 1837 A finomfogazású A alakú hegyes foggal. Egyenes fogak viszonylag kis forgácsterekkel.

Felhasználás:

Vékonyfalú munkadarabokhoz és kis vágásmélységekhez.

Figyelem:

A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalsó ütési eltéréseknél a tárcsa jellemzői akár 50 %-kal kedvezőbbek.

Műszaki leírás

Ø	200 mm
Furat Ø	32 mm
Vastagság	1,2 mm

Fogak száma Z	200
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 1837
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Körfűrész lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	37 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	11 m/min	M
GG(G)	alkalmas	27 m/min	K
CuZn	alkalmas	400 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		