

Garant**Rádiós 3D tapintó tapintóbetéttel (Ø 4 mm) XTOUCH, Tapintógömb Ø: 4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	359450 4
GTIN	4062406370602
Árucikk kategória	310

Leírás

Kivitel:

- **A mért értékek átvitele a 359455 1 sz. GARANT Xconnect-tel lehetséges.**
- **Csak Siemens és Heidenhain vezérlésekhez megfelelő. A gépnek egy működőképes USB csatlakozóra van szüksége a kezelőpulton.**
- **Nagy pontosság és linearitás. Munkadarab-nullpontok teljesen automatikus meghatározására, hosszúságok, furatközéppontok, vonatkoztatási élek és tengelybeállítás bemérésére.**
- **Kényelmes és egyszerű körfutás-beszabályozás.**
- **Nagy munkatartomány minden irányba (x, y, z = 7 mm).**
- **Kompakt fémház.**
- **Por- és vízálló = IP 67.**
- **Kialakított törési pont.**
- **Egyszerű menükezelés.**
- **Gyors üzembe helyezés hardver átalakítása és szerviztechnikus igénybe vétele nélkül.**
- **Nem szükséges a szerszám gép operációs rendszerébe történő beavatkozás!**
- **Minimálisra csökken a selejt.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

A mért étekek automatikusan továbbítódnak a gépvezérlésbe a 359455 1 sz. GARANT Xconnect-tel.

Munkadarab-nullpontok teljesen automatikus meghatározására, hosszúságok, furatközéppontok, vonatkoztatási élek és tengelybeállítás bemérésére. Manuális működtetés is lehetséges rádiós jelátvitel nélkül (XCONNECT nélkül).

Tartalom:

CR2 elem és 359505 sz. 4 méretű tapintóbetét.

Opcionális tartozék:

359455 1 sz. XCONNECT adatviteli eszköz.

Figyelem:

Hozzávaló tapintóbetét 359505 4 sz. A termék telepítése fixen egy gépre történik és csak ismételt ciklus igényléssel alkalmazható egy további gépen.

Műszaki leírás

Elem típusa	Gombelem
Kitérítési út x, y, z irányonként	7 mm
Szár Ø	16 mm
Ház szélessége	67 mm
Mérési pontosság	< 0,01 mm
Teljes hossz (ház és tapintóbetét)	134 mm
Tartalék tapintóbetét	359505 4
Leolvasás	0,005 mm
Ház mélysége	39 mm
Energiaellátás	Elemes
IP védettségi osztály	IP 67
Beszabályozási út	± 0,4 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Tapintókar szabad hossza	40 mm
Ház hossza	82 mm
Súly	0,52 kg
Sorozat	XTOUCH
Termék fajtája	Tapintó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/359450-4>
