

**LOMU...08ER-SM, PR1225, Váltólapka méret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225232 10
GTIN	
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú váltólapka 4 éllel – a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 10°-os axiális homlokszög következtében a forgácsoló erő jelentősen csökken.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e=0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	LOMU...08ER-SM
Típus	INOX
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	PR1225
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,06 - 0,15 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		