



Sűrített levegős ütvecsavarozók, Típus: 6120



Rendelési adatok

Rendelés száma	079204 6120
GTIN	015451729462
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Ütvecsavarozó a legkeményebb felhasználáshoz és legnagyobb nyomatékokhoz. **Különösen robusztus 2 kalapácsos ütőmű (Twin Lobe)** a leghosszabb élettartam érdekében nehéz felhasználás mellett. A csavarozási folyamat lassan indul és minden ütéssel gyorsul. **Minden csavarozáshoz használható.** Egyszerű 3 részes felépítés a **minimális karbantartási igény** érdekében.

Műszaki leírás

Nyomatéktartomány	815 - 2710 Nm
Hossz	420 mm
Max. csavar \varnothing (8.8–12.9)	M36
Ajánlott tömlőméret (belső \varnothing)	13 mm
Maximális fordulatszám	3500 min ⁻¹
Szerszámbefogó mérete	1.1/2 coll
Súly	15,7 kg
Gyártó jelölése	6120
Maximum levegőigény	1698 l/min

Működési zajkibocsátás	97 dB(A)
Max. vibráció EN szerint	21,8 m/s ²
Szerszámbefogó meghajtási profil	Négyszög
Sűrített levegő csatlakozó	1/2 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Csavarozó