



## Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 1/4-28



### Rendelési adatok

Rendelés száma	133402 1/4-28
GTIN	4045197594778
Árucikk kategória	12H

### Leírás

**Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Menet / coll: 28

Menet Ø: 6,35 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 5,5 mm

### Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	5,5 mm
Menet / coll	28
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	6,35 mm
Szabvány	DIN 374
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm

Teljes hossz L	80 mm
Szár négyszög □	3,4 mm
Menetmélység	19,05 mm
Menetemelkedés	0,907 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	1/4-28 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Túrési osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		