



## Sűrített levegős egyenes csiszoló G2414, szorítópatron Ø 6 mm Rövid, Típus: S085



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 079447 S085   |
| GTIN              | 7322590019860 |
| Árucikk kategória | 03R           |

### Leírás

#### Kivitel:

**Nagy teljesítményű és robusztus egyenes csiszoló** nagyon **nyugodt járással**. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást. Felhasználáshoz optimalizált **8500 és 25000 1/perc.** közötti maximális fordulatszámok.

Rövid felépítés hossz 215 mm.

**Szorítópatron Ø 6mm.**

#### Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

#### Alkatrész:

**Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

### Műszaki leírás

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gyártó jelölése               | G2414 S085 |
| Ajánlott tömlőméret (belső Ø) | 13 mm      |
| Súly                          | 0,78 kg    |

## Adatlap

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Leadott teljesítmény       | 500 W                  |
| Működési zajkibocsátás     | 70 dB(A)               |
| Maximális fordulatszám     | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Max. vibráció EN szerint   | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Maximum levegőigény        | 252 l/min              |
| Sűrített levegő csatlakozó | 3/8 coll               |
| Csatlakozó menet           | BSP                    |
| Termék fajtája             | Egyenes csiszoló       |

## Tartozék

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 6 mm | 079459 6 |
|--------------------------------------------------------|----------|