

**Garant****Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 5/16-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133400 5/16-24
GTIN	4045197074775
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.****Műszaki leírás**

Magfurat Ø	6,9 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	24
Menet Ø	7,94 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 374
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetmélység	23,82 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Menetfajta	UNF

Menetméret	5/16-24 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		