

Garant**eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260296 20/11
GTIN	4045197810014
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtőfolyadékkal. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében. Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: SDJCR/L 2020K11

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 32 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Váltólapka csavar készlet: 269023 3

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	SDJCR/L 2020K11
Fejhossz L ₁	32 mm
Csavar alátétlapkához	269013 1
Teljes hossz L	125 mm
Alátétlapka	269007 1

Lapkaméret	11 mm
Szárméret	20 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Működő szélesség L ₄	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269023 3
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 1	269015 1
Alátétlapka csavar	269205
Alátétlapka	269070
Szorítócsavar	269433
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Alátétlapka Típus 1	269007 1
Szorítócsavar Típus 3	269023 3
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15