

**Garant****eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260297 20/11
GTIN	4045197810038
Árucikk kategória	21U

## Leírás

### Kivitel:

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtőfolyadékkal. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében. Hátlap hűtéssel.

### Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: SDJCR/L 2020K11

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 25 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 32 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Váltólapka csavar készlet: 269023 3

## Műszaki leírás

Alátétlapka	269007 1
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269023 3
Szárméret	20 mm

Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Kés ISO kódja	SDJCR/L 2020K11
Teljes hossz L	125 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	32 mm
Csavar alátétlapkához	269013 1
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 3	269023 3
Alátétlapka Típus 1	269007 1
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához Típus 1	269015 1
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Alátétlapka	269070
Alátétlapka csavar	269205
Szorítócsavar	269433