



KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár, 2×D, Ø Dc: 16,5mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 236614 16,5 |
| GTIN | 4047109278127 |
| Árucikk kategória | 24P |

Leírás

Kivitel:

Furattűrés: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Maximális teljesítmény és élettartam az optimális alapszerszám szilárdságnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően.**
- **Legjobb méretpontosság a legnehezebb fúrási körülmények között.**
- **Alacsonyabb költségű raktárkezelés az azonos külső és belső váltólapkáknak köszönhetően.**
- **Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig lehetséges. A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Felhasználás:

- **Rendkívüli megmunkálási helyzetekben.**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

2×D és 3×D kivitel ABS[®]-szel, valamint col méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak
PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|--------------------|
| Szárhossz L_s | 50 mm |
| Váltólapka ISO kód | SOGX 050204 12-... |
| Hasznos hossz L_1 | 34 mm |
| Vágóélek száma Z | 1 |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Szár Ø D _s | 20 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| Sorozat | KUB Pentron® |
| Névleges Ø D | 16,5 |
| Kinyúlási hossz L _A | 51 mm |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D |
| Szár | ISO 9766 |
| Fúrési felhasználás | Központfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Íves korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Köteg fúrása korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás korlátozottan |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP1 | 239652 6IP1 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm | 211750 0,6 |