

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár, 2×D, Ø Dc: 18mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 236614 18     |
| GTIN              | 4047109278097 |
| Árucikk kategória | 24P           |

**Leírás****Kivitel:****Furattűrés:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$ 

- **Maximális teljesítmény és élettartam az optimális alapszerszám szilárdságnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően.**
- **Legjobb méretpontosság a legnehezebb fúrási körülmények között.**
- **Alacsonyabb költségű raktárkezelés az azonos külső és belső váltólapkáknak köszönhetően.**
- **Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig lehetséges. A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**

**Felhasználás:**

- **Rendkívüli megmunkálási helyzetekben.**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkákkal.

**Tartalom:**

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

**Figyelem:**

2×D és 3×D kivitel ABS<sup>®</sup>-szel, valamint col méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak  
PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

**Műszaki leírás**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Szárhossz $L_s$        | 56 mm              |
| Vágóélek száma Z       | 1                  |
| Váltólapka ISO kód     | SOGX 050204 12-... |
| Szár $\varnothing D_s$ | 25 mm              |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Hasznos hossz L <sub>1</sub>       | 36 mm                        |
| Váltólapka csavar készlet          | 239652 6IP1 (0,6 Nm)         |
| Sorozat                            | KUB Pentron®                 |
| Névleges Ø D                       | 18                           |
| Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>     | 53 mm                        |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D                          |
| Szár                               | ISO 9766                     |
| Fúrési felhasználás                | Központfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                | Íves korlátozottan           |
| Fúrési felhasználás                | Keresztfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                | Köteg fúrása korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                | Ferde kilépés korlátozottan  |
| Fúrési felhasználás                | Ferde megfúrás korlátozottan |
| belső hűtés                        | igen                         |
| Forgácsolási stratégia             | HPC                          |
| Termék fajtája                     | Váltólapkás fúró             |

## Tartozék

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP1          | 239652 6IP1 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP  |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm  | 211750 0,6  |