

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró hengeres szár, 3×D, Ø DC: 24mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 236615 24 |
| GTIN | 4047109277311 |
| Árucikk kategória | 24P |

Leírás**Kivitel:**

- **Maximális teljesítmény és élettartam az optimális alapszerszám szilárdságnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően.**
- **Legjobb méretpontosság a legnehezebb fúrási körülmények között.**
- **Alacsonyabb költségű raktárkezelés az azonos külső és belső váltólapkáknak köszönhetően.**
- **Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig lehetséges. A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Furattűrés: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

Felhasználás:

- **Rendkívüli megmunkálási helyzetekben.**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

2×D és 3×D kivitel ABS[®]-szel, valamint col méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak
PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Váltólapka ISO kód | SOGX 080308 24-... |
| Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Szárhossz L_s | 60 mm |
| Hasznos hossz L_1 | 72 mm |
| Szár $\varnothing D_s$ | 32 mm |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Sorozat | KUB Pentron® |
| Névleges Ø D | 24 |
| Kinyúlási hossz L _A | 92 mm |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D |
| Szár | ISO 9766 |
| Fúrési felhasználás | Központfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Íves korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Köteg fúrása korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás korlátozottan |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP1 | 239652 8IP1 |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |