

 KOMET**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró hengeres szár, 3×D, Ø DC: 28,5mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 236615 28,5   |
| GTIN              | 4047109277229 |
| Árucikk kategória | 24P           |

**Leírás****Kivitel:**

- **Maximális teljesítmény és élettartam az optimális alapszerszám szilárdságnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően.**
- **Legjobb méretpontosság a legnehezebb fúrási körülmények között.**
- **Alacsonyabb költségű raktárkezelés az azonos külső és belső váltólapkáknak köszönhetően.**
- **Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig lehetséges. A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**

**Furattűrés:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$ **Felhasználás:**

- **Rendkívüli megmunkálási helyzetekben.**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkákkal.

**Tartalom:**

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

**Figyelem:**

2×D és 3×D kivitel ABS®-szel, valamint col méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak  
PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

**Műszaki leírás**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Szár $\varnothing D_s$ | 32 mm              |
| Váltólapka ISO kód     | SOGX 09T308 28-... |
| Vágóélek száma Z       | 1                  |
| Szárhossz $L_s$        | 60 mm              |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Váltólapka csavar készlet          | 239652 8IP6 (2,2 Nm)         |
| Hasznos hossz L <sub>1</sub>       | 87 mm                        |
| Sorozat                            | KUB Pentron®                 |
| Névleges Ø D                       | 28,5                         |
| Coll Ø                             | 1 1/8 coll                   |
| Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>     | 110 mm                       |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D                          |
| Szár                               | ISO 9766                     |
| Fúrési felhasználás                | Központfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                | Íves korlátozottan           |
| Fúrési felhasználás                | Keresztfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                | Köteg fúrása korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                | Ferde kilépés korlátozottan  |
| Fúrési felhasználás                | Ferde megfúrás korlátozottan |
| belső hűtés                        | igen                         |
| Forgácsolási stratégia             | HPC                          |
| Termék fajtája                     | Váltólapkás fúró             |

## Tartozék

|  |             |
|--|-------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm  | 211750 2,2  |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP6          | 239652 8IP6 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP  |