

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró hengeres szár, 3×D, Ø DC: 40mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 236615 40     |
| GTIN              | 4047109276970 |
| Árucikk kategória | 24P           |

**Leírás****Kivitel:**

- **Maximális teljesítmény és élettartam az optimális alapszerszám szilárdságnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően.**
- **Legjobb méretpontosság a legnehezebb fúrási körülmények között.**
- **Alacsonyabb költségű raktárkezelés az azonos külső és belső váltólapkáknak köszönhetően.**
- **Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig lehetséges. A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**

**Furattűrés:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

**Felhasználás:**

- **Rendkívüli megmunkálási helyzetekben.**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkákkal.

**Tartalom:**

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

**Figyelem:**

2×D és 3×D kivitel ABS<sup>®</sup>-szel, valamint col méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak  
PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

**Műszaki leírás**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Váltólapka csavar készlet | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Vágóélek száma Z          | 1                    |
| Váltólapka ISO kód        | SOGX 120408 42-...   |
| Szárhossz $L_s$           | 68 mm                |
| Szár $\varnothing D_s$    | 40 mm                |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Hasznos hossz L <sub>1</sub>       | 120 mm                       |
| Sorozat                            | KUB Pentron®                 |
| Névleges Ø D                       | 40                           |
| Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>     | 148 mm                       |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D                          |
| Szár                               | ISO 9766                     |
| Fúrési felhasználás                | Központfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                | Íves korlátozottan           |
| Fúrési felhasználás                | Keresztfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                | Köteg fúrása korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                | Ferde kilépés korlátozottan  |
| Fúrési felhasználás                | Ferde megfúrás korlátozottan |
| belső hűtés                        | igen                         |
| Forgácsolási stratégia             | HPC                          |
| Termék fajtája                     | Váltólapkás fúró             |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP                   | 674252 20IP |
| 8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm                      | 659874 50   |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659906 1600 |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP                             | 239652 20IP |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659957 1600 |