



Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: ST100



Rendelési adatok

Rendelés száma	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Árucikk kategória	03P

Leírás

Kivitel:

ATA – sűrített levegős egyenes csiszoló **3 mm szorítópatronnal** finom maró-, csiszoló- és gravírozó munkavégzéshez. **Integrált előszűrővel**. 40W egyenes csiszoló kényelmes kezeléssel és 100000 1/perc maximális fordulatszámmal.

Felhasználás:

Csak olajmentes sűrített levegőt használjon. Ne olajozza!

Műszaki leírás

Szorítópatron Ø	3 mm
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Gyártó jelölése	ST100
Működési zajkibocsátás	62 dB(A)
Hossz	160 mm
Leadott teljesítmény	40 W
Maximum levegőigény	170 l/min
Maximális fordulatszám	100000 min ⁻¹
Súly	0,24 kg
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP

Termék fajtája

Egyenes csiszoló