

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 5/8-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133400 5/8-18
GTIN	4045197074812
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Menet / coll: 18

Menet Ø: 15,88 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 14,5 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	18
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	14,5 mm
Forgácshornyok száma	3
Menet Ø	15,88 mm
Szabvány	DIN 374
Szerszámanyag	HSS E

Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menetmélység	47,64 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	5/8-18 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		