

Garant**Gépi menetfúró HSS-E, Gőzölt, M: M1,6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134250 M1,6
GTIN	4045197075062
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Gőzölt felülettel.** Kisebb élrátét-képződés.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,35 mm

Teljes hossz L: 40 mm

Szar $\varnothing D_s$: 2,5 mmSzar négyszög \square : 2,1 mmMagfurat \varnothing : 1,25 mm**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	2
Vágóélek száma Z	2
Menet \varnothing	1,6 mm
Magfurat \varnothing	1,25 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Szabvány	DIN 371
Szar $\varnothing D_s$	2,5 mm
Teljes hossz L	40 mm
Szar négyszög \square	2,1 mm

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	4,8 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M1,6
Bevonat	Gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		