

Garant**Gépi menetfúró HSS-E, Gőzölt, M: M2,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134250 M2,5
GTIN	4045197075086
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Gőzölt felülettel.** Kisebb élrátét-képződés.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,45 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 2,05 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,45 mm
Menet Ø	2,5 mm
Magfurat Ø	2,05 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	2,8 mm
Teljes hossz L	50 mm
Szár négyszög □	2,1 mm

Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	7,5 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M2,5
Bevonat	Gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		